



MarWin
1.01-1

QE Kippen und Zentrieren
Aufgabe: "ZenKi"

03.04.2018 3

14:40:04
Prüfer:

Vladimir Sulc

Unterschrift:

Teil:


Zeichnungsnr.:

Bearbeitungsschritt:

MFU100

Kommentar:

Messtakt pol.: 1.00°
Tastkugel ø: 3.0000 mm
gefiltert: 50 W/U
50% Gauss
Verstärkung: 1
F: 0.40 N



2.00 µm

Durchlauf: 1
Durchlauf: 2
Durchlauf: 3

Aktueller Exzenter: 92.6 µm
Aktueller Exzenter: 5.60 µm
Aktueller Exzenter: 0.831 µm

Maximal erlaubter Exzenter: 1.00 µm
Maximal erlaubter Exzenter: 1.00 µm
Maximal erlaubter Exzenter: 1.00 µm